

POSITION OF CONTAINER SEALING

1. When possible, The High Security Bolt Seal must be placed in the Securacam Position
(Nếu có thể, Seal được bảo mật cao phải được đặt ở vị trí “Securacam”)

Recommended Securacam Position: Bottom of the left locking bar of the right container door. This position is reserved for MSC’s Seals (when provided) with the top of the cap pointing downwards. The 2 serial numbers should be visible.

Vị trí “Securacam” được đề nghị: Bên dưới thanh khóa bên trái của cửa container bên phải. Vị trí này được dành riêng cho seal của MSC (khi được cung cấp) với đầu nhọn của seal hướng xuống dưới. Và 2 số se-ri của seal có thể nhìn thấy được.



2. Acceptable Position
(Vị trí được chấp nhận)

Acceptable Position: Left hand locking bar on the right container door. This position is reserved for MSC’s seal (when provided) with the top of the pin pointing upwards. The 2 serial numbers should be visible.

Vị trí được chấp nhận: Thanh khóa tay trái trên cửa container bên phải. Vị trí này dành cho seal của MSC (khi được cung cấp) với đầu nhọn của seal hướng lên trên. Và 2 số se-ri của seal có thể nhìn thấy được.



3. Incorrect seal position
(Vị trí Seal không được chấp nhận)

Right hand locking bar on the right container door. This position is only acceptable as a **secondary seal** as sometimes requested by shippers.

Thanh khóa bên phải của cửa container bên phải. Vị trí này chỉ được chấp nhận như một seal phụ nếu chủ hàng có nhu cầu.

